Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.560.4519.0

Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6



Artículo Nº	05.560.4519.0
EAN	4049088550447
Unidad de embalaje	40 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material	Acero inoxidable

Dimensiones

Longitud	176 mm
Anchura de montaje	77 mm

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
75.250.0053.1	Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M32	Derivador PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M32; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) sólido o flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; dimensiones L x W x H 250 x 84 x 74 mm
75.252.0053.1	Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5	Derivador PODIS CON 5G6 RST para instalación enchufable con RST20i5; 5 polos; valores nominales según VDE 20A; 690V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx15; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875; dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
75.252.0153.1	Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH	Derivador con altura reducida PODIS CON 5G6 RST para instalación enchufable con RST20i5; 5 polos; valores nominales según VDE 20A; 690V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx15; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875; dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 59 mm
75.256.0053.1	Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25	Derivador PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M25; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido o flexible; diámetro máx. del cableado 18mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 245 x 84 x 74 mm
75.256.0153.1	Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA M25 LH	Derivador con altura reducida PODIS CON 5G6 para instalación fija; salida por prensaestopas M25; 5 polos; valores nominales según VDE 41A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 32A; 600V grado de protección IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido o flexible; diámetro máximo del cableado 18mm; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 245 x 84 x 59 mm
75.256.0353.1	módulo de conexión con doble salida FCS 6 5 SI SA M32XF	
75.452.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST	Módulo de alimentación para cable plano PODIS CON 5G16 RST alimentación mediante conector rápido RST20i5; 5 polos; valores nominales según IEC 20A; 400V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
75.453.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST	
75.453.0353.1	módulo de conexión con doble salida FCS 16 5 SI SA RST25	
75.456.0053.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32	Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija, como alimentador o derivador; prensaestopas M32 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A;

		690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
75.456.0153.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25	Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija como derivador; prensaestopas M25 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 18mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
75.456.0353.1	módulo de conexión con doble salida FCS 16 5 SI SA 2xM32	
75.456.0653.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M25 XF	
75.456.0753.1	Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 XF	