

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.560.4519.0

### Montageblech podis 5G16 / 5G6

Montageplatte für Anschlussmodule podis 5G6 und podis 5G16 für 75.25x.xxx.x und 75.452.xxx.x, 75.456.xxx.x; Montageplatte zur einfachen Installation am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm oder 25 x 100 mm; Befestigung im Gitterkanal mit Biegeaschen; Befestigung an Anschlussmodul mit M4 Senkkopfschrauben oder Blindnieten; Edelstahl



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 05.560.4519.0 |
| EAN            | 4049088550447 |
| Bestelleinheit | 40 Stück      |

### Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Edelstahl |
|-----------|-----------|

#### Abmessungen

|           |        |
|-----------|--------|
| Länge     | 176 mm |
| Baubreite | 77 mm  |

### Baugruppen

| Art. Nr.      | Typ                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75.250.0053.1 | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M32                 | podis® CON 5G6 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 41 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                               |
| 75.252.0053.1 | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5             | podis® CON 5G6 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                                                                                              |
| 75.252.0153.1 | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH          | podis® CON 5G6 Anschlussmodul, flache Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                                                                           |
| 75.256.0053.1 | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M25                 | podis® CON 5G6 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 41 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                               |
| 75.256.0153.1 | Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M25 LH              | podis® CON 5G6 Anschlussmodul, flache Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 20 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 4 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                             |
| 75.256.0353.1 | Anschlussmodul Doppelabgang FCS 6 5 SI SA M32XF  | podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 41 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                 |
| 75.452.0053.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST                | podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                                                                                             |
| 75.453.0053.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST                | Anschlussmodul PODIS CON 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5; 5-polig; Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve RST25i5 System; Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A; Bemessungsspannung 400 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 217 x 84 x 74 mm |
| 75.453.0353.1 | Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA RST25 | podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 16 mm², Ausgang RST25i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                                       |
| 75.456.0053.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32                | podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                              |
| 75.456.0153.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M25                | podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                              |
| 75.456.0353.1 | Anschlussmodul Doppelabgang FCS 16 5 SI SA 2xM32 | podis® CON 5G16 Anschlussmodul Doppelabgang, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz                                                                                                                                                 |

|               |                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75.456.0653.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M25 XF | podis® CON 5G16 Anschlussmodul, hohe Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrätig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz |
| 75.456.0753.1 | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 XF | podis® CON 5G16 Anschlussmodul, hohe Ausführung, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrätig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz |