Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.506.7353.1

Tornillo de cierre M25x1,5



Artículo Nº	05.506.7353.1
EAN	4049088643545
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Resistencia contra impactos sólo cuando esté instalado

Datos generales

Grado de protección (IP)	IP66/IP68
Material	Plástico
Antivibraciones	IK09


Tipo


Tipo	Pieza pequeña

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0253.1	Tuerca M25 x 1,5	

Dibujo técnico





Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	T und UL-Zulassung /T and UL-approval	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gew.länge height without thread H mm max.	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Schraub-Betätigung screw operation	A mm	B mm	h +/- 0,5 mm	O-Ring o-ring mm
05.506.6053.F	PG7		12,5	6,0	3,0	15,0	PH2	9,15	1,6	3,2	Ø10x1,0
05.506.6153.F	PG9		15,2	6,0	3,0	19,5	PH2	9,15	1,6	3,0	Ø12x1,5
05.506.6253.F	PG11		18,6	6,0	3,0	22,0 +/-0,3	PH2	9,15	1,6	3,1	Ø15x1,5
05.506.6353.F	PG13,5		20,4	6,0	3,0	24,7	PH2	9,15	1,6	3,3	Ø16x1,5
05.506.6453.F	PG16		22,5	6,0	3,4	27,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø18x1,5
05.506.6553.F	PG21		28,3	8,0	4,0	33,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø23x2,0
05.506.7153.F	M16		16,0	6,0	3,4	19,5	PH2	9,15	1,6	3,2	Ø12x1,5
05.506.7253.F	M20		20,0	6,0	3,0	25,0	PH2	9,15	1,6	3,2	Ø16x1,5
05.506.7353.F	M25	X	25,0	10,0	4,0	30,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø22x2,0
05.506.7453.F	M32	X	32,0	10,0	4,0	37,0	PH2	9,25	1,7	3,7	Ø26x2,0

.F	Farbe colour	ähnl. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001

Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430 / EN 60423
Material/material	PA 6 UL94-V2
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	02.05.2017	Butterhof

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.506.6053.0 13K

Index: c

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
c	08.10.2026 /	
b	14.02.2023 /	
a	04.09.2019 /	

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

VERSCHLUSSSCHRAUBE

PG + metrisch

Locking screw, PG + metric

Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

With (E marked dimensions are only valid for internal use

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2026-10-08 07:26:23 1.000

01-QU-RD-32/21