

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 98.530.1207.0

Distribution Box CPO MIX 6/6

System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.



Artículo Nº	98.530.1207.0
EAN	4049088701924
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tensión nominal	400 V
Corriente Asignada	20 A
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Metal
Material del contacto	CuZn
Superficie final	Galvanizado

Salida

Número de salidas	12
Tipo de salida	6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45)
Selección de fase	L1-L3
Codificación del polo	L, N, PE
Color de codificación	Negro
Mecanismo de cierre	Integrado en el conector

Entrada

Número de entradas	2
Tipo de entrada	1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerhead splint
Tipo de conector Entrada	Conector GST18i5

Dimensiones

Profundidad	50 mm
Anchura	200 mm
Altura	250 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
92.932.3053.1	Conector GST18i3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de codificación Negro

92.953.4053.1	Conector GST18I5S B1 ZR1 SW	gesis® CLASSIC Conector, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 12 mm, color de codificación Negro
92.238.1000.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 25 10SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
92.238.3000.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 25 30SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
92.238.5000.1	Cable de conexión GST18I3K1BS 25 50SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
92.258.3000.1	Cable de conexión GST18I5KSBS 25 30SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
92.258.5000.1	Cable de conexión GST18I5KSBS 25 50SW	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
G0.500.0300.2		
G0.500.0301.2		

