

fiche produit


article n° 81.000.1430.0

alimentation à découpage WIPOS PSU3 24-40 P



article n°	81.000.1430.0
EAN	4049088701986
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

type de connexion	connecteur Push-In
nombre de phases	3 phase power supply
convient pour une installation en ligne	non
type de montage, autre	non
type de montage, montage mural	non
possibilité de montage sur rail porteur	oui
matériau du boîtier	métal
température de fonctionnement min.	-25 °C
température de fonctionnement max.	70 °C
humidité relative min.	0 %
humidité relative max.	95 %
température de stockage / transport min.	85 °C
température de stockage / transport max.	-40 °C
classe de protection (IP)	IP20
degré de pollution	2

données techniques

afficher	LED
dispositif de court-circuit de protection	limitation de courant (mode hoquet)
refroidissement	convection libre
sélecteur "ajuster"	potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie)

sortie

type de tension de sortie	DC
puissance de sortie	960 W
tension de sortie stabilisée	oui

tension de sortie	24 V
tension de sortie min.	22,5 V
max. tension de sortie	28,5 V
tension de sortie min.	22,5 V
max. tension de sortie	29 V
Protection contre la surtension à la sortie (OVP)	$\leq 32,9 \text{ V}$
courant de sortie	40 A

entrée

type de tension (tension d'entrée)	
tension d'entrée DC min.	530 V
tension d'entrée DC max.	675 V
plage de tension primaire	400 V
tension d'entrée minimale	400 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	500 V
tension d'entrée AC min.	350 V
tension d'entrée AC max.	575 V
fréquence nominale min.	47 Hz
fréquence nominale max.	63 Hz
courant d'entrée	2,2 A
cycle de service max. Courant d'appel	17 A

dimensions

profondeur	171,9 mm
largeur	100 mm
hauteur	129 mm

