

Produktdatenblatt

Art. Nr. 98.530.1300.1

Systemverteiler CPO MIX 9/9 VER.



System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Die Energie- und Datenverteilung sind mechanisch voneinander getrennt im Systemverteiler. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dienen zwei Kabelverschraubungen als Eingang bzw. Weiterleitung für die Energieseite. Intern steht ein Klemmblock für die Energieeinspeisung zur Verfügung. Jeder Außenleiter wird auf drei steckbare Abgänge geführt. Die neun Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind neun Ausstattungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit neun dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an.

Art. Nr.	98.530.1300.1
EAN	4049088645495
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Art des Verteilers	Energie- und Datenverteiler
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Ausgang

Art der Ausgänge	9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45)
Phasenabgriff	L1-L3
Phasenabgriff je Phase	3
Polkennzeichnung	L, N, PE
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert

Eingang

Anzahl der Eingänge	2
Art der Eingänge	1x Kabelverschraubung, 1x Hammerkopfschiene

Abmessungen

Tiefe	50 mm
Breite	225 mm
Höhe	400 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
92.932.3053.1	Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.1000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 10SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.3000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 30SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
92.238.5000.1	Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 50SW	gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
G0.500.0300.2		Das RJ45 Keystone Modul in CAT6 für die werkzeuglose Konfektionierung dient als Übergabepunkt von der festen auf die flexible Installation.
G0.500.0301.2		Das RJ45 Keystone Modul in CAT 6 mit 2x RJ45 Buchse dient als Verbindungskupplung für Netzkabel.

