Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S95.0055.0

Morsetto passante WTN 95

Morsetto passante WTN 95 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 232 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 95 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 95mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/ passo 32,2 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.S95.0055.0
EAN	4049088725661
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	95 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	32,2 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Anschlussart	attacco a vite
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	232 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Lunghezza	80 mm
larghezza	25 mm
Altezza	89,4 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	35 mm²
Massima sezione cavo rigido	95 mm²
Sezione minima cavo flessibile	35 mm²
Massima sezione cavo flessibile	95 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	35 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	95 mm²
Lunghezza di spelatura	26 mm
Coppia di serraggio conduttore	10 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	230 A
Field wiring di corrente	230 A
Sezione CSA	
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	230 A

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.S95.3227.0	IVB WTN 95-2 IN	IVB WTN 95-2 IN Passo 25 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 34,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S95.3327.0	IVB WTN 95-3 IN	IVB WTN 95-3 IN Passo 25 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 34,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 Passo 10 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0


Disegno tecnico


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S95.0055.0	WTN 95	grau/grey
5D.S95.0055.5	WTN 95 RT	rot/red
5D.S95.0055.6	WTN 95 BL	blau/blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index | Änderung / Revision | Datum / Blatt Date / Sheet

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet drawn: 24.10.2025 Burger

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S95.0055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title
DURCHGANGSKLEMME
feed-through terminal

01-QU-RD-32/21