

Data sheet del prodotto


Nr. Art. 81.000.1410.0

Alimentatore switching WIPOS PSU3 24-10 P



Nr. Art.	81.000.1410.0
EAN	4049088701962
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Tipo di attacco	Attacco push-in
Numero di fasi	Alimentazione 3 fasi
Adatto per montaggio modulare	No
Tipo di montaggio, altro	No
Tipo di montaggio, a parete	No
Possibile montaggio su guida	sì
Materiale della custodia	Metallo
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	70 °C
relative humidity min.	0 %
relative humidity max.	95 %
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	85 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	-40 °C
Grado di protezione (IP)	IP20
Grado di inquinamento	2

Dati tecnici

Display	LED
Protezione contro il corto circuito	Modo hiccup
cooling	free convection
Controllo "Adj"	trimming potentiometer for fine-tuning of U(out)

Uscita

Tipo di tensione di uscita	DC
Presa di potenza	240 W
Tensione di uscita stabilizzata	sì

Tensione di uscita	24 V
Tensione min. in uscita	22,5 V
Tensione max. in uscita	28,5 V
Tensione min. in uscita	22,5 V
Tensione max. in uscita	29 V
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)	$\leq 32,9 \text{ V}$
Corrente di uscita	10 A

Ingresso

Tipo di tensione in ingresso	
Tensione di ingresso DC min.	530 V
Tensione di ingresso DC max.	675 V
Range tensione di ingresso	400 V
Min. tensione in ingresso	400 V
Max. tensione in ingresso	500 V
Tensione di ingresso AC min.	350 V
Tensione di ingresso AC max.	575 V
Frequenza nominale min.	47 Hz
Frequenza nominale max.	63 Hz
Corrente di ingresso	0,8 A
Max. corrente di picco	25 A

Dimensioni

Profondità	138,2 mm
larghezza	55 mm
Altezza	129 mm

