Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S95.0055.0

Durchgangsklemme WTN 95

Durchgangsklemme WTN 95 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/ Rastermaß 32,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	5D.S95.0055.0
EAN	4049088725661
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	95 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	32,2 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
halogenfrei	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	232 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Länge	80 mm
Breite	25 mm
Höhe	89,4 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	35 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	95 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	35 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	95 mm²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	95 mm²
Abisolierlänge	26 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	10 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	2-4/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	230 A
Strom Field Wiring	230 A
Querschnitt CSA	2-4/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	230 A

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.S95.3227.0	Einlegebrücke IVB WTN 95-2 IN	Einlegebrücke IVB WTN 95-2 IN Rastermaß 25 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 34,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S95.3327.0	Einlegebrücke IVB WTN 95-3 IN	Einlegebrücke IVB WTN 95-3 IN Rastermaß 25 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 34,2 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.210.7056.0	Markierungsplatte WMP 10-10	Markierungsplatte WMP 10-10 Rastermaß 10 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs


Technische Zeichnung


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S95.0055.0	WTN 95	grau/grey
5D.S95.0055.5	WTN 95 RT	rot/red
5D.S95.0055.6	WTN 95 BL	blau/blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet drawn: 24.10.2025 | Burger

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S95.0055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
DURCHGANGSKLEMME
feed-through terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland

01-QU-RD-32/21