

**fiche produit**

article n° 75.459.8553.1

FH SP2 CL



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 75.459.8553.1 |
| EAN               | 4049088714320 |
| unité de commande | 1 pièce(s)    |

**certificats/approbations**
**données techniques**
**remarque**

|          |  |
|----------|--|
| remarque |  |
|----------|--|

**général**

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| type de fusible                                      | DEHN DG TT 5 275          |
| forme principale                                     | TT, TN                    |
| classe de contrôle type 2                            | oui                       |
| courant nominal de décharge [In]                     | 5 kA                      |
| type de connexion 1                                  | connecteur de pénétration |
| matériau du boîtier                                  | polyamide                 |
| sans halogène                                        | oui                       |
| classe de protection (IP)                            | IP65                      |
| indice de protection contre les chocs                | IK10                      |
| couleur                                              | noir                      |
| température de stockage / transport min.             | -40 °C                    |
| température de stockage / transport max.             | 70 °C                     |
| température ambiante minimale                        | -25 °C                    |
| température de montage minimale                      | 5 °C                      |
| max. température de montage                          | 40 °C                     |
| partie isolante Résistance à la température continue | 120 °C                    |

**données de connexion**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| nombre de pôles                | 5      |
| section nominale bus d'énergie | 16 mm² |


**dimensions**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| longueur           | 439 mm |
| largeur            | 100 mm |
| hauteur de montage | 127 mm |

**modules compatibles**

| article n°    | type                    | description |
|---------------|-------------------------|-------------|
| 00.771.0307.1 | câble plat FL-LSHF 5G16 |             |
| 00.771.0307.3 | câble plat FL-LSHF 5G16 |             |

|               |                         |  |
|---------------|-------------------------|--|
| 99.099.0000.8 | câble plat FL-LSHF 5G25 |  |
|---------------|-------------------------|--|



|                                                                      |  |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tolerierung Size ISO 14405 (T) / Tolerance system Size ISO 14405 (T) |  | ja/yes                                                                                                  |  | Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten<br>Conformity with Wieland document WN 5020.010 e list of prohibited /<br>deklarable hazardous substances) to be declared |  |
| Freitoleranz nach<br>General Tolerance                               |  | EAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>EAD - drawing, no manual modifications allowed first use |  | Verwendung<br>1. Verwendung                                                                                                                                                                     |  |
| Werkstoff / Material                                                 |  | Tag/Date                                                                                                |  | Name                                                                                                                                                                                            |  |
| Maßstab / Scale                                                      |  | gezeichnet<br>26.09.2025                                                                                |  | Lanz S.                                                                                                                                                                                         |  |
| Vol.                                                                 |  | mm³                                                                                                     |  | mm³                                                                                                                                                                                             |  |
| Index                                                                |  | Datum / NGT<br>2025-10-13                                                                               |  | Benennung / Title                                                                                                                                                                               |  |
| Änderung / Revision                                                  |  | wieland                                                                                                 |  | FH SP2<br>CL                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                      |  | Ersatz für / Replacement for                                                                            |  | 75.459.8553.1 13K                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                      |  | Maße in mm / Dimensions are in mm                                                                       |  | Blatt: 1 von 1                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                      |  | ANFLANSCHGEHAUESE                                                                                       |  | Flange housing                                                                                                                                                                                  |  |