

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.450.2253.1

Einspeisemodul FCS E16 5 SASA M50L SW

podis® CON 5G16 Einspeisemodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 100 A, Eingang Rundleitung, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 35 mm², Ausgang für 5G16 Flachleitung, IP65, Gehäusefarbe schwarz,



Art. Nr.	75.450.2253.1
EAN	4049088707575
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Eingänge	1
Art der Eingänge	Rundleitung
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	für 5G16 / 5G25 Flachleitung
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1,5 mm ² - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1,5 mm ² - 50 mm ²

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	schwarz
UV-beständig	ja
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	100 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	252 mm
Baubreite	162 mm
Bauhöhe	120 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
----------	-----	--------------

05.505.0900.1	Gegenmutter M50 x 1,5	Gegenmutter M50 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Z5.507.3653.1	Kabelverschraubung M50 x 1,5 25 - 31	Kabelverschraubung M50 x 1,5 für Rundleitungen 25 - 31 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0900.1 separat bestellbar
Z5.507.3753.1	Kabelverschraubung M50 x 1,5 30 - 38	Kabelverschraubung M50 x 1,5 für Rundleitungen 30 - 38 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0900.1 separat bestellbar
06.564.8400.0	Set Befestigungslaschen TG ABL	Externe Befestigungslaschen mit Schrauben für podis Einspeisemodul 75.450.2253.1 - 4er-Pack

