


fiche produit

article n° 5D.S97.0055.0

bornier de traversée WTN 150

bornier de traversée WTN 150 tension nominal 1000 V, courant nominal 309 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 150 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 35mm² - 150mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 38 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S97.0055.0
EAN	4049088725760
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	150 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	38 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
Anschlussart	connexion à vis
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

données techniques

courant nominal	309 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	93 mm
largeur	31 mm
hauteur	109 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
-------------------	-----------------

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	35 mm ²
section transversale maximale solide	150 mm ²
section transversale minimale à brin fin	35 mm ²
section maximale finement torsadée	150 mm ²
longueur de dénudage	36 mm
couple de serrage fixation du conducteur	19 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	275 A
câblage de terrain actuel	275 A
section transversale CSA	
tension CSA	600 V
cSA actuel	275 A

accessoires

article n°	type	description
0D.S51.3227.0	IVB WTN 150-2 IN	
0D.S51.3327.0	IVB WTN 150-3 IN	
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

