

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.459.8553.1

FH SP2 CL



Artículo Nº	75.459.8553.1
EAN	4049088714320
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	
------	--

Datos generales

Tipo de elemento de seguridad	DEHN DG TT 5 275
Configuración del sistema	TT, TN
Categoría tipo 2	Sí
Corriente nominal de descarga [I]	5 kA
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Temperatura mín. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²


Dimensiones

Longitud	439 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	127 mm

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm

00.771.0307.3	Cable plano FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	



Tolerierung Size ISO 14405 (T) / Tolerance system Size ISO 14405 (T)		ja/yes		Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten Conformity with Wieland document WN 5020.010 e list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared	
Freitoleranz nach General Tolerance		EAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen EAD - drawing, no manual modifications allowed first use		Verwendung 1. Verwendung	
Werkstoff / Material		Tag/Date		Name	
Maßstab / Scale		gezeichnet 26.09.2025		Lanz S.	
Vol.		mm³		mm³	
Index		Datum / NGT 2025-10-13		Benennung / Title	
Änderung / Revision		wieland		FH SP2 CL	
				ANFLANSCHGEHAUSE Flange housing	
				Zuordnung / Drawing No.	
				75.459.8553.1 13K	
				Blatt: 1 von 1	
				Index	