

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.450.2253.1

Modulo di alimentazione FCS E16 5 SASA M50L SW



Nr. Art.	75.450.2253.1
EAN	4049088707575
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	attacco a vite
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a vite
Numero di ingressi	1
Tipo di ingressi	
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	
Sezione cavo flessibile con puntalini	1,5 mm² - 35 mm²
Sezione cavo rigido	1,5 mm² - 50 mm²

Dati meccanici

Materiale della custodia	Polycarbonat (PC)
Colore della custodia	Nero
Resistenza a UV	sì
Resistenza all'impatto	IK08
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	690 V
Corrente nominale	100 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	252 mm
Spessore	162 mm
Altezza montaggio	120 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
----------	------	-------------

05.505.0900.1	Controdado M50 x 1,5	
Z5.507.3653.1	Pressacavo M50 x 1,5 25 - 31	
Z5.507.3753.1	Pressacavo M50 x 1,5 30 - 38	
06.564.8400.0	Kit di fissaggio alette TG ABL	

