


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.203.9055.0

### Schutzleiterklemme WTPN 2.5 PE

Schutzleiterklemme WTPN 2.5 PE Bemessungsspannung 800 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup>, Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 5D.203.9055.0 |
| EAN            | 4049088706264 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | grün/gelb           |
| Anzahl der Etagen                                | 1                   |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                   |
| Breite/Rastermaß                                 | 5,1 mm              |
| Isoliergehäuse                                   | PA                  |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                  |
| Montageart                                       | Hutschiene          |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                  |
| Anschlussart                                     | Push-In Anschluss   |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                   |
| Montageart                                       | Hutschiene          |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                  |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                  |
| halogenfrei                                      | ja                  |

#### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung           | 800 V       |
| Bemessungsstoßspannung       | 8 kV        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 49 mm       |
| Breite                       | 5,1 mm      |
| Höhe                         | 36,5 mm     |

#### Anschlussdaten

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Anschlussart   | Push-In Anschluss |
| Anschlussart 1 | Steckanschluss    |

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Minimaler Querschnitt eindrätig                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig                               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Minimaler Querschnitt feindrätig                              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig                              | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                                                | 10 mm                |

#### Technische Daten UL/CSA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Querschnitt UL  | 26-12 AWG |
| Spannung UL     | 600 V     |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA    | 600 V     |

#### Zubehör

| Art. Nr.      | Typ                            | Beschreibung                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OD.203.8055.5 | Prüfstecker PS 2.5             | Prüfstecker PS 2.5 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des       |
| OD.203.8155.5 | Distanzstück SPS 2.5           | Distanzstück SPS 2.5 Länge 20 mm, Höhe 27 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe rot, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0            |
| OD.202.1055.0 | Trennwand TW 001               | Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,5 mm, Länge 57 mm, Farbe grau        |
| OD.203.2055.0 | Abschlussplatte APWTPN 2.5     | Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 49 mm, Farbe grau      |
| OD.203.2055.7 | Abschlussplatte APWTPN 2.5 GN  | Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 49 mm, Farbe grün      |
| OD.203.7455.0 | Bezeichnungsschild ZS 003      | Bezeichnungsschild ZS 003 Rastermaß 5,1 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,4 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des       |
| OD.203.7555.0 | Bezeichnungsschild ZS 004      | Bezeichnungsschild ZS 004 Rastermaß 12 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,4 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des        |
| OD.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 |
| OD.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 |
| OD.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10  | Markierungsplatte WMP 5,10-10 Rastermaß 5,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des           |
| OD.203.7156.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 Rastermaß 5,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des          |

#### Baugruppen

| Art. Nr.      | Typ                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup> , Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0 |

