Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.202.6955.1

Etagenklemme WTPN 1.5 E VB

Etagenklemme WTPN 1.5 E VB Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja



Art. Nr.	5D.202.6955.1
EAN	4049088719691
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	3,5 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anschlussart	Push-In Anschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
halogenfrei	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	69 mm
Breite	3,5 mm
Höhe	42,7 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-In Anschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²

Maximaler Querschnitt eindrähtig	1,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,75 mm²
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	26-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.202.3227.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-2	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-2 Rastermaß 3,5 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 18,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.3427.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-4	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-4 Rastermaß 3,5 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 18,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.4027.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-10	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-10 Rastermaß 3,5 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Höhe 18,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.5027.5	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-20	Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-20 Rastermaß 3,5 mm, Isoliert ja, Polzahl 20, Farbe rot, Höhe 18,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.8055.5	Prüfstecker PS 1.5	Prüfstecker PS 1.5 Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/ Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des
0D.202.8155.5	Distanzstück SPS 1.5	Distanzstück SPS 1.5 Länge 20 mm, Höhe 27 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe rot, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.202.2355.0	Abschlussplatte APWTPN 1.5 E	Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 69 mm, Farbe grau
0D.202.7156.0	Markierungsplatte WMP 3.5-5.8	Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 Rastermaß 3,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des
0D.202.7381.0	Markierungsstreifen WML 7.4/60	Markierungsstreifen WML 7.4/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 11,4 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94