
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S92.0855.1

Steckklemme WTN 1.5 PG08 PID



Steckklemme WTN 1.5 PG08 PID Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe schwarz, Breite/ Rastermaß 23,7 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja

Art. Nr.	0D.S92.0855.1
EAN	4049088724091
Bestelleinheit	240 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	23,7 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anschlussart	Push-In Anschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	18 A
Bemessungsspannung	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Länge	41,44 mm
Breite	41,44 mm
Höhe	23,7 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-In Anschluss
Anschlussart 1	Push-In Anschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	2,5 mm²
Abisolierlänge	10 mm

Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	26-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	10 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	26-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A


Technische Zeichnung


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentially class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S92.0255.1	2	WTN 1.5 PG02 PID	schwarz / black	250
0D.S92.0355.1	3	WTN 1.5 PG03 PID	schwarz / black	150
0D.S92.0455.1	4	WTN 1.5 PG04 PID	schwarz / black	150
0D.S92.0855.1	8	WTN 1.5 PG08 PID	schwarz / black	240
0D.S92.1055.1	10	WTN 1.5 PG10 PID	schwarz / black	160

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S92.0255.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

STECKKLEMME

plug in terminal

2025-11-20 12:14:21 1.000

01-QU-RD-32/21