


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S98.1555.0

Hochstromklemme WRTN 185

Hochstromklemme WRTN 185 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 353 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 185, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 10mm² - 185mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	5D.S98.1555.0
EAN	4049088725814
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	185 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	55 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
halogenfrei	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	353 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	163 mm
Breite	55 mm
Höhe	67,95 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	185 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	10 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	185 mm ²
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	22,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	8 AWG - 350 kcmil
Spannung UL	1500 V
Strom Factory Wiring	310 A
Strom Field Wiring	310 A
Querschnitt CSA	8 AWG - 350 kcmil
Spannung CSA	1500 V
Strom CSA	310 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.S44.3227.0	Verbindungssteg VB WRTN 185-2	Verbindungssteg VB WRTN 185-2 Rastermaß 55 mm, Isoliert nein, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S44.3327.0	Verbindungssteg VB WRTN 185-3	Verbindungssteg VB WRTN 185-3 Rastermaß 55 mm, Isoliert nein, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S44.6055.0	Abdeckung ADWRTN 185	Abdeckung ADWRTN 185 Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S44.6055.1	Abdeckung ADWRTN 185 SW	Abdeckung ADWRTN 185 SW Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
0D.S44.6055.5	Abdeckung ADWRTN 185 RT	Abdeckung ADWRTN 185 RT Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe rot, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.S44.6055.6	Abdeckung ADWRTN 185 BL	Abdeckung ADWRTN 185 BL Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe blau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.S44.6055.7	Abdeckung ADWRTN 185 GN	Abdeckung ADWRTN 185 GN Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.S44.6055.8	Abdeckung ADWRTN 185 GE	Abdeckung ADWRTN 185 GE Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S44.6055.9	Abdeckung ADWRTN 185 OR	Abdeckung ADWRTN 185 OR Länge 145,6 mm, Höhe 43,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
0D.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.210.7056.0	Markierungsplatte WMP 10-10	Markierungsplatte WMP 10-10 Rastermaß 10 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Montageart Aufrastbar,

