
Produktdatenblatt

Art. Nr. 0D.S92.3055.7

# Steckklemme WTN 1.5 PG10



Steckklemme WTN 1.5 PG10 Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün, Breite/ Rastermaß 18 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 0D.S92.3055.7 |
| EAN | 4049088724152 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Farbe | grün |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 18 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 18 A |
| Bemessungsspannung | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Länge | 50,8 mm |
| Breite | 50,8 mm |
| Höhe | 15 mm |

**Anschlussdaten**

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0,2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2,5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0,2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2,5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0,25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0,5 Nm |

**Technische Daten UL/CSA**


| | |
|---|---|
| Querschnitt UL | 28-12 AWG |
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 28-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |

Technische Zeichnung


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




1:1



| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.S92.2255.7 | 2 | WTN 1.5 PG02 | grün / green | 200 |
| 0D.S92.2355.7 | 3 | WTN 1.5 PG03 | grün / green | |
| 0D.S92.2455.7 | 4 | WTN 1.5 PG04 | grün / green | |
| 0D.S92.2855.7 | 8 | WTN 1.5 PG08 | grün / green | 100 |
| 0D.S92.3055.1 | 10 | WTN 1.5 PG10 | grün / green | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 08.10.2025 | Eichhorn N. |
| Elektronische Freigabe Electronic Release | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S92.2255.7 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

STECKKLEMME
plug in terminal

2025-11-24 11:58:39 1.000

01-QU-RD-32/21