
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.ST3.0055.0

Borne de paso WTN 2.5 TS15

Borne de paso WTN 2.5 TS15 tensión asignada 500 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	5D.ST3.0055.0
EAN	4049088726057
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Número de conexiones por piso	2
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	22 mm
Anchura	5,1 mm

Altura	28,4 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,34 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,34 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,34 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	1,5 mm²
Desforrado del conductor	8 mm
Par de apriete del conductor	0,4 Nm


Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	20 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.ST3.3227.0	IVB WTN 2.5-2 TS15	IVB WTN 2.5-2 TS15 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 16,5 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.ST3.3327.0	IVB WTN 2.5-3 TS15	IVB WTN 2.5-3 TS15 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Gris, altura 16,5 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.ST3.3427.0	IVB WTN 2.5-4 TS15	IVB WTN 2.5-4 TS15 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 16,5 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.ST3.3527.0	IVB WTN 2.5-5 TS15	IVB WTN 2.5-5 TS15 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Gris, altura 16,5 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.ST3.4027.0	IVB WTN 2.5-10 TS15	IVB WTN 2.5-10 TS15 número de espacios 5,1 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Gris, altura 16,5 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.ST3.2055.0	Tapa final APWTN 2.5 TS15	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1 mm, longitud 22 mm, color Gris
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.203.7156.0	WMP 5,10-5,8	WMP 5,10-5,8 número de espacios 5,1 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.ST3.0055.0	WTN 2.5 TS15	grau / grey
5D.ST3.0055.1	WTN 2.5 TS15 SW	schwarz & black
5D.ST3.0055.6	WTN 2.5 TS15 BL	blau / blue
5D.ST3.0055.8	WTN 2.5 TS15 GE	gelb / yellow

a

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.10.2025	Sachs (extern)

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 5D.ST3.0055.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title
DURCHGANGSKLEMME
feed-through terminal

wieland

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	12.03.2026 /

Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

2026-03-12 10:58:21 1.000

01-QU-RD-32/21