


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S04.9655.0

### Schutzleiterklemme WTN 4 E PE

Schutzleiterklemme WTN 4 E PE Bemessungsspannung 800 V, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm<sup>2</sup> - 4mm<sup>2</sup>, Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 5D.S04.9655.0 |
| EAN            | 4049088725234 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | grün/gelb         |
| Anzahl der Etagen                                | 2                 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 3                 |
| Breite/Rastermaß                                 | 6,1 mm            |
| Isoliergehäuse                                   | PA                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                |
| Montageart                                       | Hutschiene        |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                |
| Anschlussart                                     | Schraubanschluss  |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 3                 |
| Montageart                                       | Hutschiene        |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs            | V0                |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                |
| halogenfrei                                      | ja                |

### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung           | 800 V       |
| Bemessungsstoßspannung       | 8 kV        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 71,5 mm     |
| Breite                       | 6,1 mm      |
| Höhe                         | 63 mm       |

**Anschlussdaten**

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussart                                                  | Schraubanschluss     |
| Anschlussart 1                                                | Schraubanschluss     |
| Minimaler Querschnitt eindrätig                               | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig                               | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Minimaler Querschnitt feindrätig                              | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                                                | 10 mm                |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung                            | 0,5 Nm               |

**Technische Daten UL/CSA**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Querschnitt UL  | 22-10 AWG |
| Spannung UL     | 600 V     |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
| Spannung CSA    | 600 V     |

**Zubehör**

| Art. Nr.      | Typ                            | Beschreibung                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OD.S03.2355.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E  | Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 70 mm, Farbe grau    |
| OD.S04.1055.9 | Trennwand TW 001 WTN           | Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 0,8 mm, Länge 15,8 mm, Farbe grau      |
| OD.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 |
| OD.204.7056.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-10  | Markierungsplatte WMP 6.10-10 Rastermaß 6,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des           |

