
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S37.3827.0

# Ponte di parallelo IVB WTN 35-8 S

Ponte di parallelo IVB WTN 35-8 S Passo 16 mm, Isolato sì, Numero di poli 8, Colore grigio, Altezza 35,4 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.S37.3827.0 |
| EAN | 4049088732119 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |


## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici


**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 122 mm |
| Lunghezza | 9,9 mm |
| Passo | 16 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 8 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di collegamento |
| Altezza | 35,4 mm |

Disegno tecnico




| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of pole P | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|---|
| 0D.S37.3227.0 | 2 | IVB WTN 35-2 S | grau / grey |
| 0D.S37.3327.0 | 3 | IVB WTN 35-3 S | grau / grey |
| 0D.S37.3427.0 | 4 | IVB WTN 35-4 S | grau / grey |
| 0D.S37.3527.0 | 5 | IVB WTN 35-5 S | grau / grey |
| 0D.S37.3627.0 | 6 | IVB WTN 35-6 S | grau / grey |
| 0D.S37.3727.0 | 7 | IVB WTN 35-7 S | grau / grey |
| 0D.S37.3827.0 | 8 | IVB WTN 35-8 S | grau / grey |
| 0D.S37.3927.0 | 9 | IVB WTN 35-9 S | grau / grey |
| 0D.S37.4027.0 | 10 | IVB WTN 35-10 S | grau / grey |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

gezeichnet drawn | Tag/Date 29.10.2025 | Name Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.S37.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

# VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-12-02 10:50:44 1.000

01-QU-RD-32/21