
Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S35.0055.6

Durchgangsklemme WTN 35 BL

Durchgangsklemme WTN 35 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 125 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 35, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 35mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/ Rastermaß 16 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	5D.S35.0055.6
EAN	4049088725524
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	35 mm²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Technische Daten

Bemessungsstrom	125 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	56,4 mm
Breite	16 mm
Höhe	61,1 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	1,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	50 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	35 mm²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	1,5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	35 mm²
Abisolierlänge	16 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	3,5 Nm


Technische Daten UL/CSA


Querschnitt UL	12-1/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	150 A
Strom Field Wiring	150 A
Querschnitt CSA	12-1/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	150 A

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.S35.3227.5	Verbindungsstecker IVB WTN 35-2	Verbindungsstecker IVB WTN 35-2 Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 33,6 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3227.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-2 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-2 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3327.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-3 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-3 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3427.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-4 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-4 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3527.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-5 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-5 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3627.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-6 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-6 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 6, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3727.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-7 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-7 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 7, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3827.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-8 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-8 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 8, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.3927.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-9 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-9 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 9, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S36.4027.0	Einlegebrücke IVB WTN 35-10 IN	Einlegebrücke IVB WTN 35-10 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S16.1055.9	Trennwand TW 004 WTN	Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,4 mm, Länge 28,7 mm, Farbe grau
0D.S35.1055.9	Trennwand TW 010 WTN	Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 66,9 mm, Farbe grau
0D.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
0D.210.7056.0	Markierungsplatte WMP 10-10	Markierungsplatte WMP 10-10 Rastermaß 10 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

Technische Zeichnung





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S35.0055.0	WTN 35	grau / grey
5D.S35.0055.5	WTN 35 RT	rot / red
5D.S35.0055.6	WTN 35 BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	03.09.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S35.0055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

DURCHGANGSKLEMME

feed-through terminal

2025-11-27 15:54:08 1.000

01-QU-RD-32/21