fiche produit

article n° 5D.S16.9155.0

borne de terre WTN 16-1 PE

borne de terre WTN 16-1 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S16.9155.0
EAN	4049088732386
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

LR

données techniques

général

section nominale	16 mm²
couleur	
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	12 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
type de connexion	connexion à vis
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
bornes pour distributeurs d'installation	oui
sans halogène	oui

données techniques

tension nominal	1000 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	56 mm
largeur	12 mm
hauteur	62,4 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	2,5 mm²
section transversale maximale solide	25 mm²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
section maximale finement torsadée	16 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	16 mm²
longueur de dénudage	14 mm
couple de serrage fixation du conducteur	3,4 Nm
couple de serrage pour la fixation des rails	0,8 Nm

données techiques UL/CSA

section transversale UL	14-6 AWG
tension UL	600 V
section transversale CSA	14-6 AWG
tension CSA	600 V

accessoires


article n°	type	description
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 60 m, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0


dessin technique

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/	Werkstoff / Material		Tag/Date / Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet / drawn 23.09.2025 Hollet	5D.S16.9155.0 13K	
/	Maßstab / Scale 1:1		Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		
/	wieland		Type	Benennung/Title SCHUTZLEITERKLEMME earth terminal	
Index / Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung / Revision					

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S16.9155.0	WTN 16-1 PE	grün-gelb /green-yellow

2025-11-27 10:37:08 1.000

01-QU-RD-32/21