
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.204.6955.1

## Morsetto a più piani WTPN 4 E VB

Morsetto a più piani WTPN 4 E VB Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 28 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Nero, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 5D.204.6955.1 |
| EAN | 4049088706769 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

### Certificati/Approvazioni

### Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Colore | Nero |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 6,1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Anschlussart | Attacco push-in |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Guida DIN |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | sì |
| privo di alogeni | sì |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 28 A |
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Lunghezza | 81 mm |
| larghezza | 6,1 mm |
| Altezza | 47,5 mm |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0,2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |

| | |
|---|---|
| Sezione minima cavo flessibile | 0,2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0,25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |


**Dati tecnici UL/CSA**


| | |
|---|---|
| Sezione UL | 24-10 AWG |
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 24-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 30 A |

## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 0D.204.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 20, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.8055.5 | Spine di prova PS 4 | Spine di prova PS 4 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 | SPS 4 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.2355.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 4 E | Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 81 mm, Colore grigio |
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | WMP 6.10-5.8 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |

Disegno tecnico




1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 10.02.2025 | Hollet |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.204.6955.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|
| 5D.204.6955.1 | WTPN 4 E VB | schwarz / black | 50 |

wieland

Type

Benennung/Title

# ETAGENKLEMME

double deck terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-11-20 14:50:15 1.000