fiche produit

article n° 5D.S99.1655.0

borne à courant fort WRTN 240 U



borne à courant fort WRTN 240 U tension nominal 1000 V, courant nominal 415 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 240 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 10mm² - 240mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/ grille dimension 55 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

article n°	5D.S99.1655.0
EAN	4049088725876
unité de commande	6 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	240 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	55 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
type de connexion	raccord à boulon
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	415 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impultion	8 kV
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	276 mm
largeur	55 mm
hauteur	127,3 mm

données de connexion

type de connexion	raccord à boulon
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	10 mm²
section transversale maximale solide	240 mm²
section transversale minimale à brin fin	10 mm²
section maximale finement torsadée	240 mm²
couple de serrage fixation du conducteur	22,5 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	
tension UL	1500 V
câblage d'usine actuel	380 A
câblage de terrain actuel	380 A
section transversale CSA	
tension CSA	
cSA actuel	380 A

accessoires


article n°	type	description
0D.S44.3227.0	peigne de connexion VB WRTN 185-2	
0D.S44.3327.0	peigne de connexion VB WRTN 185-3	
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

dessin technique





1:2



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	22.09.2025	Sachs (extern)

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S99.1655.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S99.1655.0	WRTN 240 U	grau / grey

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	29.04.2026 /
Änderung / Revision	

wieland

Type

Benennung/Title: HOCHSTROMKLEMME
high current terminal