
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.204.9755.0

Conduttore di protezione WTPN 4 EL PE

Conduttore di protezione WTPN 4 EL PE Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 28 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	5D.204.9755.0
EAN	4049088706783
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	6,1 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anschlussart	Attacco push-in
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	28 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	81 mm
larghezza	6,1 mm
Altezza	47,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo rigido	6 mm²

Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	4 mm²
Lunghezza di spelatura	12 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-10 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	30 A
Sezione CSA	24-10 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	30 A


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.204.3227.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-2	Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.3327.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-3	Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.3427.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-4	Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.3527.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.4027.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-10	Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.5027.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-20	Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 20, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.8055.5	Spine di prova PS 4	Spine di prova PS 4 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.8155.5	SPS 4	SPS 4 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.2355.0	Piastrina di chiusura APWTPN 4 E	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2 mm, Lunghezza 81 mm, Colore grigio
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.7156.0	WMP 6.10-5.8	WMP 6.10-5.8 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
5D.202.9155.0	Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE	Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.204.9755.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
5D.204.9755.0	WTPN 4 EL PE	grau / grey	50

wieland

Type

Benennung/Title
SCHUTZLEITERKLEMME
earth terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-11-20 15:34:57 1.000

01-QU-RD-32/21