Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.202.6955.1

Bornes de doble piso WTPN 1.5 E VB

Bornes de doble piso WTPN 1.5 E VB tensión asignada 500 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Negro, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	5D.202.6955.1
EAN	4049088719691
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm²
Color	Negro
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	3,5 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	17,5 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	69 mm
Anchura	3,5 mm
Altura	42,7 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²

Máxima sección rígida del conductor	1,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	0,75 mm²
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	26-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	15 A
Corriente field wiring	15 A
Sección del conductor CSA	26-14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.202.3227.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-2	Peine de unión IVB WTPN 1.5-2 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.3427.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-4	Peine de unión IVB WTPN 1.5-4 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.4027.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-10	Peine de unión IVB WTPN 1.5-10 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.5027.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-20	Peine de unión IVB WTPN 1.5-20 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 20, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.8055.5	Conector de comprobación PS 1.5	Conector de comprobación PS 1.5 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.8155.5	SPS 1.5	SPS 1.5 longitud 20 mm, altura 27 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.2355.0	Tapa final APWTPN 1.5 E	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 69 mm, color Gris
0D.202.7156.0	WMP 3.5-5.8	WMP 3.5-5.8 número de espacios 3,5 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0