


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.202.5155.0

Borne de paso WTPN 1.5 D2/2

Borne de paso WTPN 1.5 D2/2 tensión asignada 500 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	5D.202.5155.0
EAN	4049088719677
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	4
Anchura del borne	3,5 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Tipo de conexión	Conexión Push-In
Número de conexiones por piso	4
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	17,5 A
Tensión Asignada	500 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	69,5 mm
Anchura	3,5 mm
Altura	32 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	1,5 mm ²

Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	0,75 mm ²
Desforrado del conductor	8 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	26-14 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	15 A
Corriente field wiring	15 A
Sección del conductor CSA	26-14 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
OD.202.3227.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-2	Peine de unión IVB WTPN 1.5-2 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.3327.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-3	Peine de unión IVB WTPN 1.5-3 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.3427.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-4	Peine de unión IVB WTPN 1.5-4 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.3527.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-5 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.4027.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-10	Peine de unión IVB WTPN 1.5-10 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.5027.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5-20	Peine de unión IVB WTPN 1.5-20 número de espacios 3,5 mm, aislado Sí, número de polos 20, color Rojo, altura 18,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.5127.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5R2.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5R2.5 número de espacios 4,3 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 23 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.204.5127.5	Peine de unión IVB WTPN 1.5R4	Peine de unión IVB WTPN 1.5R4 número de espacios 4,8 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 23 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.8055.5	Conector de comprobación PS 1.5	Conector de comprobación PS 1.5 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.8155.5	SPS 1.5	SPS 1.5 longitud 20 mm, altura 27 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.2255.0	Tapa final APWTPN 1.5 D2/2	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 69,5 mm, color Gris
OD.202.7455.0	Rótulos de marcaje ZS 001	Rótulos de marcaje ZS 001 número de espacios 3,5 mm, longitud 25 mm, altura 22,45 mm, material Plástico, color transparent, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.7555.0	Rótulos de marcaje ZS 002	Rótulos de marcaje ZS 002 número de espacios 12 mm, longitud 25 mm, altura 22,45 mm, material Plástico, color transparent, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.7056.0	WMP 3.5-10	WMP 3.5-10 número de espacios 3,5 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.7156.0	WMP 3.5-5.8	WMP 3.5-5.8 número de espacios 3,5 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
OD.S04.1155.9	Partición TW 005 WTN	Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 1 mm, longitud 46 mm, color Gris
OD.S04.1255.9	Partición TW 008 WTN	Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 2 mm, longitud 52 mm, color Gris

OD.S04.2055.0	Tapa final APWTN 2.5/4	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1,2 mm, longitud 39,2 mm, color Gris
---------------	------------------------	---

