


fiche produit

article n° 5D.202.7055.0

borne à étage WTPN 1.5 E

borne à étage WTPN 1.5 E tension nominal 500 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.202.7055.0
EAN	4049088719806
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	1,5 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	3,5 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
Anschlussart	connecteur Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	17,5 A
tension nominal	500 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	69 mm
largeur	3,5 mm
hauteur	42,7 mm

données de connexion

type de connexion	connecteur Push-In
type de connexion 1	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	1,5 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²

section maximale finement torsadée	1,5 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,25 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,75 mm ²
longueur de dénudage	8 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	26-14 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	15 A
câblage de terrain actuel	15 A
section transversale CSA	26-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

accessoires

article n°	type	description
OD.202.3227.5	peigne de connexion IVB WTPN 1.5-2	
OD.202.3427.5	peigne de connexion IVB WTPN 1.5-4	
OD.202.4027.5	peigne de connexion IVB WTPN 1.5-10	
OD.202.5027.5	peigne de connexion IVB WTPN 1.5-20	
OD.202.8055.5	fiche de contrôle PS 1.5	fiche de contrôle PS 1.5 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.202.8155.5	SPS 1.5	SPS 1.5 longueur 20 mm, hauteur 27 mm, matériel plastique, couleur rouge, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.202.2355.0	plaque d'extrémité APWTPN 1.5 E	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 69 mm, couleur gris
OD.202.7156.0	WMP 3.5-5.8	WMP 3.5-5.8 dimension de la grille 3,5 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 11,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

