


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.204.4155.0

WTPN 4 TK

WTPN 4 TK Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 20 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passò 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.204.4155.0
EAN	4049088718960
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	1
Larghezza/passò	6,1 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	ad innesto
Anschlussart	Attacco push-in
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Montageart	ad innesto
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
privo di alogeni	si

Dati tecnici

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	si
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	57 mm
larghezza	6,1 mm
Altezza	36,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm ²
Massima sezione cavo rigido	6 mm ²

Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	12 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-10 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-10 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	20 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
OD.204.3227.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-2	Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.3327.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-3	Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.3427.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-4	Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.3527.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.4027.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-10	Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.5027.5	Spina di collegamento IVB WTPN 4-20	Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 20, Colore Rosso, Altezza 23 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.8055.5	Spine di prova PS 4	Spine di prova PS 4 Numero di punti morsetto per piano 1, Tipo di montaggio ad innesto, Colore Rosso, Larghezza/passaggio 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.8155.5	SPS 4	SPS 4 Lunghezza 20 mm, Altezza 27 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Rosso, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.8555.0	Spina diodo DIST-D 2.5 TK	Spina diodo DIST-D 2.5 TK Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passaggio 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.203.8655.9	PTK 4	PTK 4 Tipo di montaggio ad innesto, Colore orange, Larghezza/passaggio 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.204.7156.0	WMP 6.10-5.8	WMP 6.10-5.8 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

