
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.206.0055.6

Borne de paso WTPN 6 BL

Borne de paso WTPN 6 BL tensión asignada 1000 V, corriente asignada 41 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	5D.206.0055.6
EAN	4049088719073
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	6 mm²
Color	Azul
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	8 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	Conexión Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	41 A
Tensión Asignada	1000 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	57,8 mm
Anchura	8 mm
Altura	43,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión Push-In
Tipo de conexión 1	Conexión enchufable de entrada
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	10 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	6 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,5 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	6 mm²
Desforrado del conductor	12 mm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	20-8 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	40 A
Corriente field wiring	40 A
Sección del conductor CSA	20-8 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	40 A

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.204.5227.5	Peine de unión IVB WTPN 4R6	Peine de unión IVB WTPN 4R6 número de espacios 9,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 30 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.3227.5	Peine de unión IVB WTPN 6-2	Peine de unión IVB WTPN 6-2 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 30,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.3327.5	Peine de unión IVB WTPN 6-3	Peine de unión IVB WTPN 6-3 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Rojo, altura 30,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.3427.5	Peine de unión IVB WTPN 6-4	Peine de unión IVB WTPN 6-4 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Rojo, altura 30,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.3527.5	Peine de unión IVB WTPN 6-5	Peine de unión IVB WTPN 6-5 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Rojo, altura 30,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.4027.5	Peine de unión IVB WTPN 6-10	Peine de unión IVB WTPN 6-10 número de espacios 8 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Rojo, altura 30,3 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.5127.5	Peine de unión IVB WTPN 2.5R6	Peine de unión IVB WTPN 2.5R6 número de espacios 9,65 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 30,1 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.5227.5	Peine de unión IVB WTPN 6R16	Peine de unión IVB WTPN 6R16 número de espacios 12,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 37 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.8055.5	Conector de comprobación PS 6	Conector de comprobación PS 6 número de conexiones por piso 1, método de montaje enchufable, color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.8155.5	SPS 6	SPS 6 longitud 20 mm, altura 27 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.1055.0	Partición TW 002	Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 1,5 mm, longitud 69,5 mm, color Gris
0D.206.2055.0	Tapa final APWTPN 6	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 57,8 mm, color Gris
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 número de espacios 8 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.206.7156.0	WMP 8-5.8	WMP 8-5.8 número de espacios 8 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.206.0055.0	WTPN 6	grau / grey
5D.206.0055.1	WTPN 6 SW	schwarz / black
5D.206.0055.5	WTPN 6 RT	rot / red
5D.206.0055.6	WTPN 6 BL	blau / blue
5D.206.0055.9	WTPN 6 OR	orange

ⓐ

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	12.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.206.0055.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	20.02.2026 /

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

DURCHGANGSKLEMME
feed-through terminal