
fiche produit

article n° 5D.206.8655.0

bornier de traversée WTPN 6 D06



bornier de traversée WTPN 6 D06 tension nominal 1000 V, courant nominal 1,3 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/ grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui

article n°	5D.206.8655.0
EAN	4049088719172
unité de commande	40 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	6 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anschlussart	connecteur Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui
sans halogène	oui

données techniques

courant nominal	1,3 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	104,6 mm
largeur	8 mm
hauteur	50 mm

données de connexion

type de connexion	connecteur Push-In
type de connexion 1	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	10 mm²

section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	6 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	6 mm²
longueur de dénudage	12 mm

données techiques UL/CSA


section transversale UL	20-8 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	1,3 A
câblage de terrain actuel	1,3 A
section transversale CSA	20-8 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	1,3 A


accessoires

article n°	type	description
0D.206.3227.5	peigne de connexion IVB WTPN 6-2	
0D.206.3327.5	peigne de connexion IVB WTPN 6-3	
0D.206.3427.5	peigne de connexion IVB WTPN 6-4	
0D.206.3527.5	peigne de connexion IVB WTPN 6-5	
0D.206.4027.5	peigne de connexion IVB WTPN 6-10	
0D.206.8055.5	fiche de contrôle PS 6	fiche de contrôle PS 6 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.206.8155.5	SPS 6	SPS 6 longueur 20 mm, hauteur 27 mm, matériel plastique, couleur rouge, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 11,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 dimension de la grille 8 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.206.7156.0	WMP 8-5.8	WMP 8-5.8 dimension de la grille 8 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0


dessin technique

5D.206.8655.0





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
	gezeichnet drawn	12.05.2025	Hollet	5D.206.8655.0 13K		
Maßstab / Scale 2:1	Elektronische Freigabe / Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm		
Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:					

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.206.8655.0	WTPN 6 D06	grau / grey

wieland

Type

Benennung/Title
DURCHGANGSKLEMME
feed-through terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-26 13:36:22 1.000

01-QU-RD-32/21