


## fiche produit

article n° 5D.204.4155.0

### WTPN 4 TK

WTPN 4 TK tension nominal 500 V, courant nominal 20 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 1, section nominale 4 mm<sup>2</sup>, section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm<sup>2</sup> - 4mm<sup>2</sup>, type de montage enfichable, couleur gris, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 5D.204.4155.0 |
| EAN               | 4049088718960 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| section nominale                                                      | 4 mm <sup>2</sup>  |
| couleur                                                               | gris               |
| nombre de niveaux                                                     | 1                  |
| nombre de points de raccordement par étage                            | 1                  |
| largeur/grille dimension                                              | 6,1 mm             |
| boîtier isolant                                                       | PA                 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0                 |
| type de montage                                                       | enfichable         |
| Anschlussart                                                          | connecteur Push-In |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                                      | 1                  |
| Montageart                                                            | enfichable         |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs                                 | V0                 |
| sans halogène                                                         | oui                |

### données techniques

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| courant nominal              | 20 A             |
| tension nominal              | 500 V            |
| tension nominale d'impulsion | 6 kV             |
| degré de pollution           | 3                |
| plaque d'extrémité requise   | oui              |
| matériau isolant             | thermo-plastique |
| longueur                     | 57 mm            |
| largeur                      | 6,1 mm           |
| hauteur                      | 36,5 mm          |

### données de connexion

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| type de connexion                    | connecteur Push-In   |
| type de connexion 1                  | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| section transversale maximale solide | 6 mm <sup>2</sup>    |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| section transversale minimale à brin fin                           | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| section maximale finement torsadée                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| longueur de dénudage                                               | 12 mm                |

**données techniques UL/CSA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| section transversale UL   | 24-10 AWG |
| tension UL                | 300 V     |
| câblage d'usine actuel    | 20 A      |
| câblage de terrain actuel | 20 A      |
| section transversale CSA  | 24-10 AWG |
| tension CSA               | 300 V     |
| cSA actuel                | 20 A      |

**accessoires**

| article n°    | type                              | description                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0D.204.3227.5 | peigne de connexion IVB WTPN 4-2  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0D.204.3327.5 | peigne de connexion IVB WTPN 4-3  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0D.204.3427.5 | peigne de connexion IVB WTPN 4-4  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0D.204.3527.5 | peigne de connexion IVB WTPN 4-5  |                                                                                                                                                                                                               |
| 0D.204.4027.5 | peigne de connexion IVB WTPN 4-10 |                                                                                                                                                                                                               |
| 0D.204.5027.5 | peigne de connexion IVB WTPN 4-20 |                                                                                                                                                                                                               |
| 0D.204.8055.5 | fiche de contrôle PS 4            | fiche de contrôle PS 4 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0 |
| 0D.204.8155.5 | SPS 4                             | SPS 4 longueur 20 mm, hauteur 27 mm, matériel plastique, couleur rouge, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0                                                                          |
| 0D.203.8555.0 | prise Diode DIST-D 2.5 TK         | prise Diode DIST-D 2.5 TK type de montage enfichable, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0                                             |
| 0D.203.8655.9 | PTK 4                             | PTK 4 type de montage enfichable, couleur orange, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0                                                               |
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60                        | WML 7.4/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 11,4 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0                                                                  |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8                      | WMP 6.10-5.8 dimension de la grille 6,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0                                   |

