


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.216.9055.0

Conduttore di protezione WTPN 16 PE

Conduttore di protezione WTPN 16 PE Tensione nominale 1000 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passi 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	5D.216.9055.0
EAN	4049088719295
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	16 mm ²
Colore	
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passi	12 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anschlussart	Attacco push-in
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Lunghezza	76,5 mm
larghezza	12 mm
Altezza	54,3 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	25 mm ²

Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	16 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	16 mm ²
Lunghezza di spelatura	18 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	
Tensione CSA	600 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
OD.216.2055.0	Piastrina di chiusura APWTPN 16	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2,2 mm, Lunghezza 76,5 mm, Colore grigio
OD.216.2055.7	Piastrina di chiusura APWTPN 16 GN	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 2,2 mm, Lunghezza 76,5 mm, Colore verde
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 Passo 10 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
OD.210.7156.0	WMP 10-5.8	WMP 10-5.8 Passo 10 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
5D.202.9155.0	Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE	Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE Tensione nominale 500 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm ² , sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm ² - 1,5mm ² , Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passi 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

