

Ficha técnica de producto

Artículo N° 0D.S92.2255.7

WTN 1.5 PG02

WTN 1.5 PG02 tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Verde, anchura del borne 18 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo N°	0D.S92.2255.7
EAN	4049088724114
Unidad de embalaje	200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm²
Color	Verde
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	18 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	18 A
Tensión Asignada	630 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Longitud	5,08 mm
Anchura	10,16 mm
Altura	15 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²

Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm ²
Desforrado del conductor	8 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	28-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	15 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	28-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

