
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.206.4555.0

Morsetto portafusibile WTPN 6 FSI24 6.3X32

Morsetto portafusibile WTPN 6 FSI24 6.3X32 Tensione nominale 24 V, Corrente nominale 10 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	5D.206.4555.0
EAN	4049088719110
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	6 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	8 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anschlussart	Attacco push-in
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	10 A
Tensione nominale	24 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	74,6 mm
larghezza	8 mm
Altezza	71,6 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	10 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	6 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	6 mm²
Lunghezza di spelatura	12 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	20-8 AWG
Tensione UL	24 V
Factory wiring di corrente	10 A
Field wiring di corrente	10 A
Sezione CSA	20-8 AWG
Tensione CSA	24 V
Corrente CSA	10 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.206.3227.5	Spina di collegamento IVB WTPN 6-2	Spina di collegamento IVB WTPN 6-2 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 30,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.3327.5	Spina di collegamento IVB WTPN 6-3	Spina di collegamento IVB WTPN 6-3 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 30,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.3427.5	Spina di collegamento IVB WTPN 6-4	Spina di collegamento IVB WTPN 6-4 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 30,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.3527.5	Spina di collegamento IVB WTPN 6-5	Spina di collegamento IVB WTPN 6-5 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore Rosso, Altezza 30,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.4027.5	Spina di collegamento IVB WTPN 6-10	Spina di collegamento IVB WTPN 6-10 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 30,3 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 11,4 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.7156.0	WMP 8-5.8	WMP 8-5.8 Passo 8 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico

