
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S92.2855.7

WTN 1.5 PG08

WTN 1.5 PG08 tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 3, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Verde, anchura del borne 18 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	0D.S92.2855.7
EAN	4049088724145
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1,5 mm²
Color	Verde
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	3
Anchura del borne	18 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	18 A
Tensión Asignada	630 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Longitud	40,64 mm
Anchura	40,64 mm
Altura	15 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,2 mm²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,2 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,25 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm²
Desforrado del conductor	8 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	28-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	15 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	28-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Dibujo técnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

B

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use


C


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


D

E


F







1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S92.2255.7	2	WTN 1.5 PG02	grün / green	200
0D.S92.2355.7	3	WTN 1.5 PG03	grün / green	
0D.S92.2455.7	4	WTN 1.5 PG04	grün / green	
0D.S92.2855.7	8	WTN 1.5 PG08	grün / green	100
0D.S92.3055.1	10	WTN 1.5 PG10	grün / green	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.S92.2255.7 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

STECKKLEMME
plug in terminal

2025-11-24 11:58:39 1.000

01-QU-RD-32/21