fiche produit

article n° 0D.S92.0455.1

WTN 1.5 PG04 PID

WTN 1.5 PG04 PID tension nominal 630 V, courant nominal 18 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur noir, largeur/grille dimension 23,7 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui



article n°	0D.S92.0455.1
EAN	4049088724084
unité de commande	150 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	1,5 mm²
couleur	noir
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	23,7 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anschlussart	connecteur Push-In
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	18 A
tension nominal	630 V
tension nominale d'impultion	4 kV
longueur	21,12 mm
largeur	21,12 mm
hauteur	23,7 mm

données de connexion

type de connexion	connecteur Push-In
type de connexion 1	connecteur Push-In
section minimale du fil plein	0,2 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,2 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,25 mm²

max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm²
longueur de dénudage	10 mm

données techiques UL/CSA


section transversale UL	26-12 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	10 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	26-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

dessin technique


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S92.0255.1	2	WTN 1.5 PG02 PID	schwarz / black	250
0D.S92.0355.1	3	WTN 1.5 PG03 PID	schwarz / black	150
0D.S92.0455.1	4	WTN 1.5 PG04 PID	schwarz / black	150
0D.S92.0855.1	8	WTN 1.5 PG08 PID	schwarz / black	240
0D.S92.1055.1	10	WTN 1.5 PG10 PID	schwarz / black	160

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S92.0255.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

STECKKLEMME
plug in terminal

2025-11-20 12:14:21 1.000

01-QU-RD-32/21