
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S92.0855.1

WTN 1.5 PG08 PID



WTN 1.5 PG08 PID Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Nero, Larghezza/passo 23,7 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì

Nr. Art.	0D.S92.0855.1
EAN	4049088724091
Quantità per ordine	240 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	1,5 mm²
Colore	Nero
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	23,7 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anschlussart	Attacco push-in
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	18 A
Tensione nominale	630 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza	41,44 mm
larghezza	41,44 mm
Altezza	23,7 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco push-in
Tipo di attacco 1	Attacco push-in
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	10 mm

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	26-12 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	10 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	26-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	10 A

Disegno tecnico


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S92.0255.1	2	WTN 1.5 PG02 PID	schwarz / black	250
0D.S92.0355.1	3	WTN 1.5 PG03 PID	schwarz / black	150
0D.S92.0455.1	4	WTN 1.5 PG04 PID	schwarz / black	150
0D.S92.0855.1	8	WTN 1.5 PG08 PID	schwarz / black	240
0D.S92.1055.1	10	WTN 1.5 PG10 PID	schwarz / black	160

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S92.0255.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

STECKKLEMME
plug in terminal

2025-11-20 12:14:21 1.000

01-QU-RD-32/21