

## fiche produit

article n° 5D.S03.4455.0

### borne fusible WTN 2.5 FSI 5X20

borne fusible WTN 2.5 FSI 5X20 tension nominal 400 V, courant nominal 6,3 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 1, section nominale 2,5 mm<sup>2</sup>, section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup>, type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 5D.S03.4455.0 |
| EAN               | 4049088724589 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| section nominale                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| couleur                                                               | gris                |
| nombre de niveaux                                                     | 1                   |
| nombre de points de raccordement par étage                            | 1                   |
| largeur/grille dimension                                              | 5,1 mm              |
| boîtier isolant                                                       | PA                  |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0                  |
| type de montage                                                       | rail DIN            |
| Anschlussart                                                          | connexion à vis     |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                                      | 1                   |
| Montageart                                                            | rail DIN            |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs                                 | V0                  |
| sans halogène                                                         | oui                 |

### données techniques

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| courant nominal              | 6,3 A            |
| tension nominal              | 400 V            |
| tension nominale d'impulsion | 4 kV             |
| degré de pollution           | 3                |
| plaque d'extrémité requise   | oui              |
| matériau isolant             | thermo-plastique |
| longueur                     | 40,7 mm          |
| largeur                      | 6,2 mm           |
| hauteur                      | 90,1 mm          |

**données de connexion**

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| type de connexion                                                  | connexion à vis      |
| type de connexion 1                                                | connexion à vis      |
| section minimale du fil plein                                      | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| section transversale maximale solide                               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| section transversale minimale à brin fin                           | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| section maximale finement torsadée                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| longueur de dénudage                                               | 10 mm                |
| couple de serrage fixation du conducteur                           | 0,4 Nm               |

**données techniques UL/CSA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| section transversale UL   | 22-12 AWG |
| tension UL                | 300 V     |
| câblage d'usine actuel    | 10 A      |
| câblage de terrain actuel | 10 A      |
| section transversale CSA  | 22-12 AWG |
| tension CSA               | 300 V     |
| cSA actuel                | 10 A      |

**accessoires**

| article n°    | type                           | description                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OD.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN               |                                                                                                                                                                            |
| OD.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN               |                                                                                                                                                                            |
| OD.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN               |                                                                                                                                                                            |
| OD.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN               |                                                                                                                                                                            |
| OD.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN              |                                                                                                                                                                            |
| OD.S04.2055.0 | plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 | plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 39,2 mm, couleur gris           |
| OD.202.7281.0 | WML 9.8/60                     | WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0                               |
| OD.203.7056.0 | WMP 5,10-10                    | WMP 5,10-10 dimension de la grille 5,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0 |

