
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S92.2355.7

WTN 1.5 PG03

WTN 1.5 PG03 Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore verde, Larghezza/passo 18 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	0D.S92.2355.7
EAN	4049088724121
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	1,5 mm²
Colore	verde
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	18 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anschlussart	attacco a vite
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	18 A
Tensione nominale	630 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza	10,16 mm
larghezza	15,24 mm
Altezza	15 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm²

Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	8 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	28-12 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	15 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	28-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A


Disegno tecnico


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S92.2255.7	2	WTN 1.5 PG02	grün / green	200
0D.S92.2355.7	3	WTN 1.5 PG03	grün / green	
0D.S92.2455.7	4	WTN 1.5 PG04	grün / green	
0D.S92.2855.7	8	WTN 1.5 PG08	grün / green	100
0D.S92.3055.1	10	WTN 1.5 PG10	grün / green	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale 2:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 0D.S92.2255.7 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

STECKKLEMME
plug in terminal

2025-11-24 11:58:39 1.000

01-QU-RD-32/21