
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.S04.5155.5

Borne de paso WTN 4 D2/2 RT

Borne de paso WTN 4 D2/2 RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 32 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	5D.S04.5155.5
EAN	4049088725166
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Rojo
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí
libre de halógenos	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	54,8 mm
Anchura	6,1 mm
Altura	49,3 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,14 mm²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,14 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,34 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm²
Desforrado del conductor	10 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-10 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	30 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	30 A


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.S04.3227.5	Peine de unión IVB WTN 4-2	Peine de unión IVB WTN 4-2 número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 19,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.3327.5	Peine de unión IVB WTN 4-3	Peine de unión IVB WTN 4-3 número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Rojo, altura 19,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.3427.5	Peine de unión IVB WTN 4-4	Peine de unión IVB WTN 4-4 número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Rojo, altura 19,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.3527.5	Peine de unión IVB WTN 4-5	Peine de unión IVB WTN 4-5 número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Rojo, altura 19,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.4027.5	Peine de unión IVB WTN 4-10	Peine de unión IVB WTN 4-10 número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Rojo, altura 19,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.5127.5	Peine de unión IVB WTN 4R6	Peine de unión IVB WTN 4R6 número de espacios 8,3 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 26 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.5227.5	Peine de unión IVB WTN 4R10	Peine de unión IVB WTN 4R10 número de espacios 9,2 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Rojo, altura 28,7 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3227.0	IVB WTN 4-2 IN	IVB WTN 4-2 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3327.0	IVB WTN 4-3 IN	IVB WTN 4-3 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3427.0	IVB WTN 4-4 IN	IVB WTN 4-4 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3527.0	IVB WTN 4-5 IN	IVB WTN 4-5 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.4027.0	IVB WTN 4-10 IN	IVB WTN 4-10 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S03.2255.0	Tapa final APWTN 2,5/4 D2/2	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1,2 mm, longitud 54,8 mm, color Gris
0D.S04.1055.9	Partición TW 001 WTN	Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 0,8 mm, longitud 15,8 mm, color Gris
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

0D.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 número de espacios 6,1 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.5155.0	WTN 4 D2/2	grau / grey
5D.S04.5155.5	WTN 4 D2/2 RT	rot / red
5D.S04.5155.6	WTN 4 D2/2 BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	28.08.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S04.5155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: DURCHGANGSKLEMME
feed-through terminal

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-25 08:47:41 1.000

01-QU-RD-32/21