


fiche produit

article n° 5D.S04.9055.0

borne de terre WTN 4 PE

borne de terre WTN 4 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 4mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui



article n°	5D.S04.9055.0
EAN	4049088725203
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	4 mm ²
couleur	
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6,1 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anschlussart	connexion à vis
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui
sans halogène	oui

données techniques

tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	45,4 mm
largeur	6,1 mm
hauteur	41,8 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,34 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	2,5 mm ²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	28-10 AWG
tension UL	600 V
section transversale CSA	28-10 AWG
tension CSA	600 V

accessoires

article n°	type	description
OD.S03.2055.7	plaque d'extrémité APWTN 2,5/4 GN	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 41,3 mm, couleur vert
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 dimension de la grille 6,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

