
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S06.0055.0

Morsetto passante WTN 6

Morsetto passante WTN 6 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 41 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	5D.S06.0055.0
EAN	4049088725258
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	6 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	8 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di punti morsetto per piano	2
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	41 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	43,3 mm
larghezza	8 mm

Altezza	46,9 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	10 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	6 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	6 mm²
Lunghezza di spelatura	13 mm
Coppia di serraggio conduttore	1,2 Nm

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	20-8 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	50 A
Field wiring di corrente	50 A
Sezione CSA	20-8 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	50 A


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.S03.5127.5	Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6	Spina di collegamento IVB WTN 2.5R6 Passo 7,8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26,7 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S04.5127.5	Spina di collegamento IVB WTN 4R6	Spina di collegamento IVB WTN 4R6 Passo 8,3 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 26 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.3227.5	Spina di collegamento IVB WTN 6-2	Spina di collegamento IVB WTN 6-2 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.3327.5	Spina di collegamento IVB WTN 6-3	Spina di collegamento IVB WTN 6-3 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.3427.5	Spina di collegamento IVB WTN 6-4	Spina di collegamento IVB WTN 6-4 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.3527.5	Spina di collegamento IVB WTN 6-5	Spina di collegamento IVB WTN 6-5 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.4027.5	Spina di collegamento IVB WTN 6-10	Spina di collegamento IVB WTN 6-10 Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore Rosso, Altezza 24,9 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.5227.5	Spina di collegamento IVB WTN 6R16	Spina di collegamento IVB WTN 6R16 Passo 11,2 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore Rosso, Altezza 28 mm, Tipo di montaggio ad innesto, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3227.0	IVB WTN 6-2 IN	IVB WTN 6-2 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3327.0	IVB WTN 6-3 IN	IVB WTN 6-3 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3427.0	IVB WTN 6-4 IN	IVB WTN 6-4 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.3527.0	IVB WTN 6-5 IN	IVB WTN 6-5 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S07.4027.0	IVB WTN 6-10 IN	IVB WTN 6-10 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.6555.2	Copertura ADWTN 6 SC	Copertura ADWTN 6 SC Lunghezza 26 mm, Altezza 5,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S06.6555.8	Copertura ADWTN 6 SC Y	Copertura ADWTN 6 SC Y Lunghezza 26 mm, Altezza 5,4 mm, Materiale Materiale plastico, Colore giallo, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S04.1055.9	Piastrina di separazione TW 001 WTN	Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 0,8 mm, Lunghezza 15,8 mm, Colore grigio

0D.S04.1255.9	Piastrina di separazione TW 008 WTN	Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 2 mm, Lunghezza 52 mm, Colore grigio
0D.S06.2055.0	Piastrina di chiusura APWTN 6	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,2 mm, Lunghezza 42,8 mm, Colore grigio
0D.S06.2655.0	Piastrina di chiusura APWTN 6 B	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 0,8 mm, Lunghezza 42,8 mm, Colore grigio
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 Passo 8 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico





© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S06.0055.0	WTN 6	grau / grey
5D.S06.0055.1	WTN 6 SW	schwarz / black
5D.S06.0055.2	WTN 6 WS	weiß / white
5D.S06.0055.5	WTN 6 RT	rot / red
5D.S06.0055.6	WTN 6 BL	blau / blue
5D.S06.0055.7	WTN 6 GN	grün / green
5D.S06.0055.8	WTN 6 GE	gelb / yellow

ⓐ

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	28.08.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S06.0055.0 13K | Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	05.03.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title

DURCHGANGSKLEMME

feed-through terminal