
fiche produit

article n° 5D.S06.2455.0

WTN 6 TD

WTN 6 TD tension nominal 800 V, courant nominal 41 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 6 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 6mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 8 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0



article n°	5D.S06.2455.0
EAN	4049088725289
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	6 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
Anschlussart	connexion à vis
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

données techniques

courant nominal	41 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	72,5 mm
largeur	8 mm
hauteur	50,5 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	10 mm²

section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	6 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	6 mm²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	1,2 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	20-8 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	42 A
câblage de terrain actuel	42 A
section transversale CSA	20-8 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	42 A

accessoires


article n°	type	description
0D.S07.5127.1	peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3	peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 couleur noir, hauteur 32,7 mm, type de montage vissable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.S07.5127.5	peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 RT	
0D.S07.5127.8	peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 GE	
0D.S07.5127.9	peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 OR	
0D.S07.5227.0	IVB WTN 6-2 P	
0D.S07.5327.0	IVB WTN 6-3 P	
0D.S07.5427.0	IVB WTN 6-4 P	
0D.S07.5527.0	IVB WTN 6-5 P	
0D.S07.5627.0	IVB WTN 6-6 P	
0D.S07.5727.0	IVB WTN 6-7 P	
0D.S07.5827.0	IVB WTN 6-8 P	
0D.S07.5927.0	IVB WTN 6-9 P	
0D.S07.6027.0	IVB WTN 6-10 P	
0D.S08.3227.0	peigne de connexion IVB WTN 6-2 S	
0D.S08.4027.0	peigne de connexion IVB WTN 6-10 S	
0D.S06.6655.2	couverture ADWTN 6 SC B	couverture ADWTN 6 SC B longueur 62 mm, hauteur 10,3 mm, matériel plastique, couleur blanc, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.S06.5955.1	fiche de contrôle PS 6 WTN SW	fiche de contrôle PS 6 WTN SW nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur noir, largeur/grille dimension 10,9 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.S06.5955.5	fiche de contrôle PS 6 WTN RT	fiche de contrôle PS 6 WTN RT nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 10,9 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.S06.1155.9	cloison TW 006 WTN	cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 1 mm, longueur 80 mm, couleur gris
0D.S06.1255.9	cloison TW 007 WTN	cloison classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison non, force 0,8 mm, longueur 72 mm, couleur gris
0D.S06.2955.0	plaque d'extrémité APWTN 6 TD	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 72 mm, couleur gris
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
0D.206.7056.0	WMP 8-10	WMP 8-10 dimension de la grille 8 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

dessin technique





1:1



© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S06.2455.0	WTN 6 TD	grau / grey
5D.S06.2455.5	WTN 6 TD RT	rot / red
5D.S06.2455.6	WTN 6 TD BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.09.2025	Sachs (extern)

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S06.2455.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

PRUEFTRENNKLEMME

test disc. terminal