
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 5D.S04.2055.5

Morsetto sezionatore a coltello WTN 4 TKM RT

Morsetto sezionatore a coltello WTN 4 TKM RT Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	5D.S04.2055.5
EAN	4049088724954
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	Rosso
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	6,1 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di punti morsetto per piano	2
Tipo di montaggio	Guida DIN
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
privo di alogeni	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	40,7 mm
larghezza	6,1 mm
Altezza	43,4 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,34 mm²
Massima sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,34 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,34 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	10 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-10 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	30 A
Sezione CSA	22-10 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	30 A


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
0D.S05.3227.0	IVB WTN 4-2 IN	IVB WTN 4-2 IN Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S05.3327.0	IVB WTN 4-3 IN	IVB WTN 4-3 IN Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S05.3427.0	IVB WTN 4-4 IN	IVB WTN 4-4 IN Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore grigio, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S05.3527.0	IVB WTN 4-5 IN	IVB WTN 4-5 IN Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S05.4027.0	IVB WTN 4-10 IN	IVB WTN 4-10 IN Passo 6,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 20,3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.S04.2055.0	Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4	Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,2 mm, Lunghezza 39,2 mm, Colore grigio
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
0D.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 Passo 6,1 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0

Disegno tecnico







1:1

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.2055.0	WTN 4 TKM	grau / grey
5D.S04.2055.5	WTN 4 TKM RT	rot / red
5D.S04.2055.6	WTN 4 TKM BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.09.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S04.2055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

MESSERTRENNKLEMME

knife disconnect termianl

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-25 08:57:13 1.000

01-QU-RD-32/21