
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.S10.4455.0

Borna portafusible WTN 10 FSI 5X20

Borna portafusible WTN 10 FSI 5X20 tensión asignada 800 V, corriente asignada 6,3 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 1,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	5D.S10.4455.0
EAN	4049088725388
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	10 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	12 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
libre de halógenos	No

Datos técnicos

Corriente Asignada	6,3 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	61,63 mm
Anchura	12 mm
Altura	58,46 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	1,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	16 mm²
Mínima sección del conductor flexible	1,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	10 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	1,5 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	10 mm²
Desforrado del conductor	12 mm
Par de apriete del conductor	1,8 Nm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-6 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	6,3 A
Corriente field wiring	6,3 A
Sección del conductor CSA	22-6 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	6,3 A


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.S17.3227.0	IVB WTN 16-2 IN	IVB WTN 16-2 IN número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 34,6 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S17.3327.0	IVB WTN 16-3 IN	IVB WTN 16-3 IN número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Gris, altura 34,6 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S17.4027.0	IVB WTN 16-10 IN	IVB WTN 16-10 IN número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Gris, altura 34,6 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S18.3227.0	Peine de unión IVB WTN 16-2 S	Peine de unión IVB WTN 16-2 S número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 28 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S18.4027.0	Peine de unión IVB WTN 16-10 S	Peine de unión IVB WTN 16-10 S número de espacios 12 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Gris, altura 28 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.202.7381.0	WML 7.4/60	WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.210.7156.0	WMP 10-5.8	WMP 10-5.8 número de espacios 10 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico







© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.09.2025	Sachs (extern)

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 5D.S10.4455.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S10.4455.0	WTN 10 FSI 5X20	grau / grey

wieland

Type

Benennung/Title: SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-27 10:27:00 1.000

01-QU-RD-32/21