


fiche produit

article n° 5D.S10.9055.0

borne de terre WTN 10 PE

borne de terre WTN 10 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 10 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui



article n°	5D.S10.9055.0
EAN	4049088725425
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	10 mm ²
couleur	
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
type de connexion	connexion à vis
nombre de points de raccordement par étage	2
type de montage	rail DIN
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94	V0
bornes pour distributeurs d'installation	oui
sans halogène	oui

données techniques

tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	47,2 mm
largeur	10 mm
hauteur	50,2 mm

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
type de connexion 1	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm ²
section transversale maximale solide	16 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
section maximale finement torsadée	10 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	10 mm ²
longueur de dénudage	12 mm
couple de serrage fixation du conducteur	1,4 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	20-6 AWG
tension UL	600 V
section transversale CSA	20-6 AWG
tension CSA	600 V

accessoires

article n°	type	description
OD.S10.2055.7	plaque d'extrémité APWTN 10 GN	plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 1,2 mm, longueur 42,9 mm, couleur vert
OD.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 matériel plastique, couleur blanc, longueur 230 mm, hauteur 15,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
OD.210.7056.0	WMP 10-10	WMP 10-10 dimension de la grille 10 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0

