Ficha técnica de producto

Artículo Nº 5D.S04.4055.5

WTN 4 TKG RT

WTN 4 TKG RT tensión asignada 400 V, corriente asignada 6 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí



Artículo Nº	5D.S04.4055.5
EAN	4049088725012
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Rojo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	6 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	40,7 mm
Anchura	6,1 mm
Altura	63 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,34 mm²
Máxima sección rígida del conductor	6 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,34 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	0,34 mm²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	2,5 mm²
Desforrado del conductor	10 mm
Par de apriete del conductor	0,5 Nm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-10 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente facotry wiring	6 A
Corriente field wiring	6 A
Sección del conductor CSA	22-10 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	6 A


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
0D.S05.3227.0	IVB WTN 4-2 IN	IVB WTN 4-2 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 2, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3327.0	IVB WTN 4-3 IN	IVB WTN 4-3 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 3, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3427.0	IVB WTN 4-4 IN	IVB WTN 4-4 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 4, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.3527.0	IVB WTN 4-5 IN	IVB WTN 4-5 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S05.4027.0	IVB WTN 4-10 IN	IVB WTN 4-10 IN número de espacios 6,1 mm, aislado Sí, número de polos 10, color Gris, altura 20,3 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.S04.2055.0	Tapa final APWTN 2.5/4	Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1,2 mm, longitud 39,2 mm, color Gris
0D.202.7281.0	WML 9.8/60	WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 230 mm, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
0D.204.7056.0	WMP 6.10-10	WMP 6.10-10 número de espacios 6,1 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0

Dibujo técnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S04.4055.0	WTN 4 TKG	grau / grey
5D.S04.4055.5	WTN 4 TKG RT	rot / red
5D.S04.4055.6	WTN 4 TKG BL	blau / blue

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Tag/Date | Name
gezeichnet / drawn | 16.09.2025 | Hollet

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 5D.S04.4055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: VERBINDER_TRENNKLEMME
connector disc. terminal

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-25 08:59:17 1.000

01-QU-RD-32/21